

## ESCH 1 M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



スチール製バスバーはステンレススチール製で、金属製バスバーの中で最も強度が高く、短絡抵抗が二次的役割を果たすアプリケーションに使用されます。

## 一般注文データ

バージョン	バスバー (端子), 銀色, 高さ: 12 mm, 深さ: 2 mm, スチール
注文番号	<a href="#">0280300000</a>
種別	ESCH 1 M
GTIN (EAN)	4008190143053
数量	10 m

## ESCH 1 M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	2 mm	奥行き (インチ)	0.079 inch
高さ	12 mm	高さ (インチ)	0.472 inch
幅	1,000 mm	幅 (インチ)	39.37 inch
正味重量	152 g		

## クランプ用コンダクタ (定格接続)

接続方式	ねじ接続
------	------

## 全般

表面仕上	亜鉛めっき	設置アドバイス	直接実装
------	-------	---------	------

## 材料データ

材質	スチール	表面仕上	亜鉛めっき
色	銀色		

## 評価データ

定格電流	24 A
------	------

## 追加の技術データ

設置アドバイス	直接実装
---------	------

## 分類

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-14-11-92
ECLASS 14.0	27-14-11-92		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	<a href="#">Attestation of Conformity</a> <a href="#">UKCA Attestation of conformity</a> <a href="#">UKCA Certificate</a>
エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
ユーザ文書	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	

作成日 2024/10/04 1:06:56 CEST

## ESCH 1 M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 取り付けサポート



当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最終的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

## 一般注文データ

種別	SH 1	バージョン
注文番号	<a href="#">0299860000</a>	バスバーサポート, ページュ, 100 °C, 幅: 26 mm, V-2, ポリアミド66,
GTIN (EAN)	4008190135133	ねじ込み
数量	20 Stück	

## アクセサリ



## ビル設置配線

ビル設置配線には、10 × 3 銅レールを中心に、設置端子台、中立導体用端子台、分電器用端子台からバスバーやバスバーホルダーなどの総合的なアクセサリに至るまで、完璧に連携したシステムを提供しています。

## 一般注文データ

種別	BFSC M5X8 SCHLITZ	バージョン
注文番号	<a href="#">0296700000</a>	取り付けネジ (端子), 5.00 mm, スチール, 深さ: 8.5 mm, 幅: 8.5 mm, 高さ: 8.5 mm
GTIN (EAN)	4008190881764	
数量	100 Stück	
種別	DKSUE NSCH/ESCH	バージョン
注文番号	<a href="#">0280100000</a>	固定エレメント (端子), 銀色, 高さ: 12.5 mm, 幅: 10 mm, スチール,
GTIN (EAN)	4008190036348	180 °C
数量	100 Stück	