

## STB 8.5/5/2.3/M3 SAK2.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



図に類似

端子台とテスト機器の間の電氣的接続には、テストアダプターとテストプラグが使用されます。これにより、電気接点を配線状態で確立でき、測定を容易に行うことができます。

## 一般注文データ

バージョン	アクセサリ, ソケット
注文番号	<a href="#">0280600000</a>
種別	STB 8.5/5/2.3/M3 SAK2.5
GTIN (EAN)	4008190023188
数量	50 Stück

作成日 2024/10/03 23:52:58 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## STB 8.5/5/2.3/M3 SAK2.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	12 mm	奥行き (インチ)	0.472 inch
正味重量	1.1 g		

## 温度

保管温度	-25 °C...55 °C
------	----------------

## システム仕様

バージョン	マウントレール用
-------	----------

## 全般

表面仕上	亜鉛めっき	設置アドバイス	直接実装
------	-------	---------	------

## 寸法

外径	5 mm	プラグイン深度	7 mm
----	------	---------	------

## 材料データ

材質	銅 - 亜鉛	表面仕上	亜鉛めっき
色	グレー		

## 追加の技術データ

固定形式	ねじ込み	爆発試験バージョン	いいえ
設置アドバイス	直接実装		

## 分類

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90
ECLASS 14.0	27-25-03-90		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	dce63e23-eea1-4eaa-9071-1c98fc8fa2ea
RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c

## 承認

ROHS	適合
------	----

作成日 2024/10/03 23:52:58 CEST

## STB 8.5/5/2.3/M3 SAK2.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
ユーザ文書	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	