

SK SAKS1/G25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



図に類似

ヒューズホルダー SIHAは、断路端子をヒューズ端子に素早く切り替えます。断路レバーをそのまま取り外してヒューズユニットを取り付けます。

一般注文データ

| | |
|------------|----------------------------|
| バージョン | スクリューカバーキャップ (端子) |
| 注文番号 | 0282000000 |
| 種別 | SK SAKS1/G25 |
| GTIN (EAN) | 4008190078492 |
| 数量 | 20 Stück |

作成日 2024/07/24 10:03:05 CEST

カタログステータス 13.07.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

SK SAKS1/G25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 4.253 g

温度

保管温度 -25 °C...55 °C

システム仕様

バージョン その他

材料データ

色 黒色

追加の技術データ

| | | | |
|-----------|-----|------|------|
| 取り付け方式 | その他 | 固定形式 | ねじ込み |
| 爆発試験バージョン | いいえ | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002848 | ETIM 7.0 | EC002848 |
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-90 |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|----|
| REACH SVHC | / |
| RoHS 対応状況 | 準拠 |

承認

ROHS 適合

ダウンロード

カタログ [Catalogues in PDF-format](#)