

SK E16/SAKS2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



図に類似

ヒューズホルダー SIHAは、断路端子をヒューズ端子に素早く切り替えます。断路レバーをそのまま取り外してヒューズユニットを取り付けます。

一般注文データ

バージョン	スクリューカバーキャップ (端子)
注文番号	0284110000
種別	SK E16/SAKS2
GTIN (EAN)	4008190006204
数量	25 Stück
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
利用可能期限	2024-12-31

作成日 2024/08/27 16:39:56 CEST

カタログステータス 17.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

SK E16/SAKS2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	34 mm	奥行き (インチ)	1.339 inch
高さ	22.5 mm	高さ (インチ)	0.886 inch
幅	22.5 mm	幅 (インチ)	0.886 inch
直径	22.5 mm	正味重量	11.32 g

温度

保管温度	-25 °C...55 °C
------	----------------

システム仕様

バージョン	その他
-------	-----

全般

設置アドバイス	直接実装
---------	------

寸法

直径	22.5 mm
----	---------

材料データ

色	黒色
---	----

追加の技術データ

固定形式	ねじ込み	爆発試験バージョン	いいえ
設置アドバイス	直接実装		

分類

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90
ECLASS 14.0	27-25-03-90		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	CAT 1 TERM 16/17 EN

作成日 2024/08/27 16:39:56 CEST