

## BFSC M3X25

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



図に類似

端子台やアクセサリによっては、追加品や予備部品として種類のネジを提供しています。

## 一般注文データ

バージョン	取り付けネジ (端子), 3.00 mm, スチール, 深さ: 4.8 mm, 幅: 4.8 mm, 高さ: 25 mm
注文番号	<a href="#">0292500000</a>
種別	BFSC M3X25
GTIN (EAN)	4008190177027
数量	100 Stück

作成日 2024/11/05 19:15:26 CET

カタログステータス 26.10.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## BFSC M3X25

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	4.8 mm	奥行き (インチ)	0.189 inch
高さ	25 mm	高さ (インチ)	0.984 inch
幅	4.8 mm	幅 (インチ)	0.189 inch
直径	3 mm	正味重量	1.2 g

## システム仕様

バージョン	交差接続リンク
-------	---------

## 全般

設置アドバイス	直接実装
---------	------

## 寸法

直径	3 mm	スレッドメートル法サイズ、外部	3 mm
----	------	-----------------	------

## 材料データ

材質	スチール	色	銀色
----	------	---	----

## 追加の技術データ

取り付け方式	ねじ込み	固定形式	ねじ込み
爆発試験バージョン	いいえ	設置アドバイス	直接実装

## 分類

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90
ECLASS 14.0	27-25-03-90		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
ユーザ文書	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>