

PS 2.0 OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



端子台とテスト機器の間の電氣的接続には、テストアダプターとテストプラグが使用されます。これにより、電気接点を配線状態で確立でき、測定を容易に行うことができます。

一般注文データ

バージョン	テストアダプター (端子), 230 V, 20 mA
注文番号	0293800000
種別	PS 2.0 OR
GTIN (EAN)	4008190042356
数量	20 Stück

作成日 2024/08/27 17:01:25 CEST

カタログステータス 17.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

PS 2.0 OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	32.5 mm	奥行き (インチ)	1.28 inch
高さ	5.4 mm	高さ (インチ)	0.213 inch
幅	5.4 mm	幅 (インチ)	0.213 inch
正味重量	1.2 g		

温度

連続動作温度、最小	-50 °C	連続動作温度、最大	100 °C
-----------	--------	-----------	--------

クランプ用コンダクタ (定格接続)

接続方式	プラグイン接続
------	---------

システム仕様

バージョン	テストプラグ
-------	--------

全般

動作温度範囲、最大	100 °C	極数	1
設置アドバイス	直接実装		

寸法

ピッチ (mm) (P)	5.4 mm
--------------	--------

材料データ

材質	ポリアミド66	色	橙色
UL 94 可燃性等級	V-2		

評価データ

定格電圧	230 V	定格電流	20 mA
------	-------	------	-------

追加の技術データ

スナップインベグ付属	いいえ	取り付け方式	接続されている
固定形式	接続されている	設置アドバイス	直接実装

分類

ETIM 6.0	EC002555	ETIM 7.0	EC002555
ETIM 8.0	EC002555	ETIM 9.0	EC002555
ECLASS 9.0	27-14-11-48	ECLASS 9.1	27-14-11-48
ECLASS 10.0	27-14-11-48	ECLASS 11.0	27-14-11-48
ECLASS 12.0	27-14-11-48	ECLASS 13.0	27-25-03-04
ECLASS 14.0	27-25-03-04		

PS 2.0 OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8d191f1d-272c-40a1-8319-7de6fe5d9746
RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
ユーザ文書	StorageConditionsTerminalBlocks
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	