

VP 9-K54

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

バージョン	VPK (プラスチック製ブランキングプラグ), 閉鎖栓, 閉鎖状態, PG 9, 5 mm, IP65, ポリアミド6 (PA6 - GF30))
注文番号	0294760000
種別	VP 9-K54
GTIN (EAN)	4008190105884
数量	100 Stück

作成日 2024/07/24 12:07:07 CEST

VP 9-K54

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

高さ	4.5 mm	高さ (インチ)	0.177 inch
長さ	9.5 mm	長さ (インチ)	0.374 inch
直径	15.2 mm	壁厚、最小	0.5 mm
壁厚、最大	4 mm	正味重量	0.97 g

温度

動作温度	-40 °C...100 °C
------	-----------------

一般的情報

GWDR の保護度合い	IP65	UL 94 可燃性等級	V-2
ねじ山長さ	5 mm	ケーブルグランド	PG
シールリングの直径	15.2 mm	ハロゲン	いいえ
ヘッド直径	19 mm	保護度合い	IP54
動作温度範囲、最大	100 °C	動作温度範囲、最小	-40 °C
外付スレッド	PG 9	材質	ポリアミド6 (PA6 - GF30))

分類

ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451
ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ECLASS 9.0	27-14-44-25	ECLASS 9.1	27-14-44-33
ECLASS 10.0	27-14-44-25	ECLASS 11.0	27-14-44-25
ECLASS 12.0	27-14-08-05	ECLASS 13.0	27-14-08-05

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	

VP 9-K54

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図面

