

## VP 11-K54

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 図に類似



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

バージョン	VPK (プラスチック製ブランキングプラグ), 閉鎖栓, 閉鎖状態, PG 11, 6.5 mm, IP65, ポリアミド6 (PA6 - GF30))
注文番号	<a href="#">0294860000</a>
種別	VP 11-K54
GTIN (EAN)	4008190147822
数量	100 Stück

作成日 2024/07/24 12:07:09 CEST

カタログステータス 13.07.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## VP 11-K54

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

高さ	3.5 mm	高さ (インチ)	0.138 inch
長さ	10 mm	長さ (インチ)	0.394 inch
直径	18.6 mm	壁厚、最小	0.5 mm
壁厚、最大	5.5 mm	正味重量	1.2 g

## 温度

動作温度	-40 °C...100 °C
------	-----------------

## 一般的情報

GWDR の保護度合い	IP65	UL 94 可燃性等級	V-2
ねじ山長さ	6.5 mm	ケーブルグランド	PG
シールリングの直径	18.6 mm	ハロゲン	いいえ
ヘッド直径	22 mm	保護度合い	IP54
動作温度範囲、最大	100 °C	動作温度範囲、最小	-40 °C
外付スレッド	PG 11	材質	ポリアミド6 (PA6 - GF30))

## 分類

ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451
ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ECLASS 9.0	27-14-44-25	ECLASS 9.1	27-14-44-33
ECLASS 10.0	27-14-44-25	ECLASS 11.0	27-14-44-25
ECLASS 12.0	27-14-08-05	ECLASS 13.0	27-14-08-05

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	

**VP 11-K54**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

