

VH 13.6/6.3/4.3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



VH 13.6/7/4.2 029970

一般注文データ

バージョン	接続スリーブ (端子), ねじ込み, 幅: 7 mm, 高さ: 7 mm, 深さ: 13.6 mm, 極数: 1, 銅・亜鉛
注文番号	0299700000
種別	VH 13.6/6.3/4.3
GTIN (EAN)	4008190018313
数量	50 Stück

作成日 2024/09/04 3:50:01 CEST

VH 13.6/6.3/4.3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	13.6 mm	奥行き (インチ)	0.535 inch
高さ	7 mm	高さ (インチ)	0.276 inch
幅	7 mm	幅 (インチ)	0.276 inch
正味重量	1.93 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C
------	----------------

システム仕様

バージョン	交差接続リンク
-------	---------

全般

極数	1	設置アドバイス	直接実装
----	---	---------	------

材料データ

材質	銅・亜鉛	色	グレー
----	------	---	-----

渡り配線コネクタ

交差接続端子数	1	種別	渡り配線コネクタ
---------	---	----	----------

追加の技術データ

固定形式	ねじ込み	爆発試験バージョン	いいえ
設置アドバイス	直接実装		

分類

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90
ECLASS 14.0	27-25-03-90		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	73c55621-8329-401d-bde2-7fd78e0e60e4
RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c

承認

ROHS	適合
------	----

作成日 2024/09/04 3:50:01 CEST

VH 13.6/6.3/4.3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
ユーザ文書	StorageConditionsTerminalBlocks
カタログ	Catalogues in PDF-format