

## SH 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最終的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

## 一般注文データ

バージョン	バスバーサポート, ベージュ, 100 °C, 幅: 26 mm, V-2, ポリアミド66, ねじ込み
注文番号	<a href="#">0299860000</a>
種別	SH 1
GTIN (EAN)	4008190135133
数量	20 Stück

作成日 2024/08/27 20:22:16 CEST

カタログステータス 17.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## SH 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	24 mm	奥行き (インチ)	0.945 inch
高さ	24.5 mm	高さ (インチ)	0.965 inch
幅	26 mm	幅 (インチ)	1.024 inch
正味重量	2 g		

## 温度

連続動作温度、最小	-50 °C	連続動作温度、最大	100 °C
-----------	--------	-----------	--------

## クランプ用コンダクタ (定格接続)

接続方式	その他
------	-----

## 全般

動作温度範囲、最大	100 °C	極数	1
表面仕上	その他すべて	設置アドバイス	直接実装

## 材料データ

材質	ポリアミド66	表面仕上	その他すべて
色	ベージュ	UL 94 可燃性等級	V-2

## 追加の技術データ

取り付け方式	ねじ込み	設置アドバイス	直接実装
--------	------	---------	------

## 分類

ETIM 6.0	EC001166	ETIM 7.0	EC001166
ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166
ECLASS 9.0	27-40-06-07	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-40-06-07	ECLASS 11.0	27-40-06-07
ECLASS 12.0	27-40-06-07	ECLASS 13.0	27-40-06-07
ECLASS 14.0	27-40-06-07		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data - 02961_SH_1_DXF.dxf</a> <a href="#">CAD data - STEP</a>
ユーザ文書	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	