

## BFSC M3X35

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



図に類似

端子台やアクセサリによっては、追加品や予備部品として種類のネジを提供しています。

## 一般注文データ

バージョン	取り付けネジ (端子), 3.00 mm, スチール, 深さ: 4.8 mm, 幅: 4.8 mm, 高さ: 35 mm
注文番号	<a href="#">0309800000</a>
種別	BFSC M3X35
GTIN (EAN)	4008190058838
数量	50 Stück

作成日 2024/10/03 23:56:48 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## BFSC M3X35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	4.8 mm	奥行き (インチ)	0.189 inch
高さ	35 mm	高さ (インチ)	1.378 inch
幅	4.8 mm	幅 (インチ)	0.189 inch
直径	3 mm	正味重量	1.749 g

## システム仕様

バージョン	交差接続リンク
-------	---------

## 全般

設置アドバイス	直接実装
---------	------

## 寸法

直径	3 mm	スレッドメートル法サイズ、外部	3 mm
----	------	-----------------	------

## 材料データ

材質	スチール	色	銀色
----	------	---	----

## 追加の技術データ

取り付け方式	ねじ込み	固定形式	ねじ込み
設置アドバイス	直接実装		

## 分類

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90
ECLASS 14.0	27-25-03-90		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
------	--