

QL 3 SAKS4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



図に類似

ネジ接続の渡り配線は、取り付けと取り外しが簡単です。大きな接触表面により、高電流でも最大の接触信頼性で伝送することができます。

一般注文データ

| | |
|------------|---|
| バージョン | 渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 47 A, 極数: 3, ピッチ (mm) (P): 24.00, 絶縁: いいえ, 幅: 58 mm |
| 注文番号 | 0328100000 |
| 種別 | QL 3 SAKS4 |
| GTIN (EAN) | 4008190097639 |
| 数量 | 20 Stück |

作成日 2024/11/10 21:23:09 CET

カタログステータス 26.10.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

QL 3 SAKS4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|-----------|------------|
| 深さ | 4 mm | 奥行き (インチ) | 0.157 inch |
| 高さ | 10 mm | 高さ (インチ) | 0.394 inch |
| 幅 | 58 mm | 幅 (インチ) | 2.283 inch |
| 正味重量 | 17.28 g | | |

温度

| | |
|------|----------------|
| 保管温度 | -25 °C...55 °C |
|------|----------------|

システム仕様

| | |
|-------|---------|
| バージョン | 交差接続リンク |
|-------|---------|

全般

| | | | |
|----|---|---------|------|
| 極数 | 3 | 設置アドバイス | 直接実装 |
|----|---|---------|------|

寸法

| | |
|--------------|-------|
| ピッチ (mm) (P) | 24 mm |
|--------------|-------|

材料データ

| | | | |
|----|---|---|-----|
| 材質 | 銅 | 色 | グレー |
|----|---|---|-----|

渡り配線コネクタ

| | | | |
|---------|------|---------|----------|
| 交差接続端子数 | 3 | 定格電流、2極 | 47 A |
| 定格電流、多極 | 36 A | 種別 | 渡り配線コネクタ |

評価データ

| | |
|------|------|
| 定格電流 | 47 A |
|------|------|

追加の技術データ

| | | | |
|---------|------|-----------|-----|
| 固定形式 | ねじ込み | 爆発試験バージョン | いいえ |
| 設置アドバイス | 直接実装 | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000489 | ETIM 7.0 | EC000489 |
| ETIM 8.0 | EC000489 | ETIM 9.0 | EC000489 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 | | |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-----------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |

作成日 2024/11/10 21:23:09 CET

QL 3 SAKS4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS

適合

ダウンロード

エンジニアリングデータ

[CAD data – STEP](#)

ユーザ文書

[StorageConditionsTerminalBlocks](#)

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)

QL 3 SAKS4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

その他



当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最終的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|-------------|
| 種別 | SS M4 D 128-A 4 | バージョン |
| 注文番号 | 0136400000 | ロックワッシャー, 銅 |
| GTIN (EAN) | 4008190118143 | |
| 数量 | 100 Stück | |

ネジ



端子台やアクセサリによっては、追加品や予備部品として種類のネジを提供しています。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | BFSC M4X9T | バージョン |
| 注文番号 | 0103300000 | 取り付けネジ (端子), 4.00 mm, スチール, 深さ: 7 mm, 幅: 7 mm, 高さ: 9 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190023348 | |
| 数量 | 100 Stück | |