

## P 14/6 D01 GN SAKS4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



図に類似

ゲージリングは、適切に選択されていないヒューズサイズの使用を防ぐために使用されます。これらのヒューズは、それぞれのヒューズベースに挿入するだけで、大型ヒューズの使用を防止します。

## 一般注文データ

バージョン	ヒューズゲージリング (端子), 高さ: 11 mm, 深さ: 10.5 mm, アルミニウム, 緑色
注文番号	<a href="#">0328600000</a>
種別	P 14/6 D01 GN SAKS4
GTIN (EAN)	4008190004248
数量	50 Stück

作成日 2024/07/04 6:24:49 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## P 14/6 D01 GN SAKS4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	10.5 mm	奥行き (インチ)	0.413 inch
高さ	11 mm	高さ (インチ)	0.433 inch
直径	12 mm	正味重量	0.36 g

## システム仕様

バージョン ヒューズカートリッジ

## ヒューズカートリッジ

カートリッジヒューズ	E14	バージョン	ヒューズカートリッジ
種別	インサート用ゲージリング E14 6 A	色	緑色
電流	6 A		

## 全般

設置アドバイス 直接実装

## 寸法

直径 12 mm

## 材料データ

材質 アルミニウム 色 緑色

## 評価データ

定格電流 6 A

## 追加の技術データ

設置アドバイス 直接実装

## 分類

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC /

## 承認

ROHS 適合

作成日 2024/07/04 6:24:49 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## P 14/6 D01 GN SAKS4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## ダウンロード

ユーザ文書	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	