

## MB M6/M4 GR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



図に類似

取り付けフットは、DIN レール上で直接スナップできない  
コンポーネントの取り付けに使用されます。

## 一般注文データ

バージョン	ガイドナット, M 5, M 6
注文番号	<a href="#">0334900000</a>
種別	MB M6/M4 GR
GTIN (EAN)	4008190057602
数量	20 Stück

作成日 2024/07/04 6:57:23 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## MB M6/M4 GR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	14 mm	奥行き (インチ)	0.551 inch
高さ	25 mm	高さ (インチ)	0.984 inch
幅	12 mm	幅 (インチ)	0.472 inch
正味重量	3.45 g		

## 温度

連続動作温度、最小	-50 °C	連続動作温度、最大	100 °C
-----------	--------	-----------	--------

## システム仕様

バージョン	マウントレール用	レール	TS 32
-------	----------	-----	-------

## 全般

レール	TS 32	表面仕上	未処理
-----	-------	------	-----

## 寸法

内付スレッド	M 5, M 6	ピッチ (mm) (P)	12 mm
--------	----------	--------------	-------

## 材料データ

材質	ポリアミド66	表面仕上	未処理
色	グレー	UL 94 可燃性等級	V-2

## 追加の技術データ

固定形式	嵌合仕様	爆発試験バージョン	いいえ
------	------	-----------	-----

## 分類

ETIM 6.0	EC000096	ETIM 7.0	EC000096
ETIM 8.0	EC000096	ETIM 9.0	EC000096
ECLASS 9.0	23-11-08-04	ECLASS 9.1	23-11-08-04
ECLASS 10.0	23-11-08-04	ECLASS 11.0	23-11-07-16
ECLASS 12.0	23-11-07-16	ECLASS 13.0	23-11-07-16

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

ユーザ文書	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	<a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>

作成日 2024/07/04 6:57:23 CEST

**MB M6/M4 GR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

