

## BS 25 IH/GN SAKT1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



固定ネジは、アプリケーション内の短電流ブリッジを固定します。短電流ブリッジは、隣接するふたつの端子台間を短絡位置にスライドさせれば、締め付けネジで固定できます。これにより、固定接続または短絡回路が確保されます。

## 一般注文データ

バージョン	取り付けネジ (端子), 3.00 mm, スチール, 真鍮, 深さ: 28.7 mm, 幅: 5.5 mm, 高さ: 5.5 mm
注文番号	<a href="#">0335600000</a>
種別	BS 25 IH/GN SAKT1
GTIN (EAN)	4008190113490
数量	50 Stück

作成日 2024/09/04 3:52:30 CEST

## BS 25 IH/GN SAKT1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	28.7 mm	奥行き (インチ)	1.13 inch
高さ	5.5 mm	高さ (インチ)	0.217 inch
幅	5.5 mm	幅 (インチ)	0.217 inch
直径	3 mm	正味重量	1.78 g

## 温度

保管温度	-25 °C...55 °C
------	----------------

## システム仕様

バージョン	交差接続リンク
-------	---------

## 全般

設置アドバイス	直接実装
---------	------

## 寸法

直径	3 mm	スレッドメートル法サイズ、外部	3 mm
----	------	-----------------	------

## 材料データ

材質	スチール, 真鍮	色	緑色
----	----------	---	----

## 追加の技術データ

取り付け方式	ねじ込み	設置アドバイス	直接実装
--------	------	---------	------

## 分類

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90
ECLASS 14.0	27-25-03-90		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cabfa93a-285a-4cc9-a7cb-2fefa00bc7a4
RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c

## 承認

ROHS	適合
------	----

作成日 2024/09/04 3:52:30 CEST

カタログステータス 31.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## BS 25 IH/GN SAKT1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
ユーザ文書	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	