

## Q 2 AKZ4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



ネジ接続の渡り配線は、取り付けと取り外しが簡単です。大きな接触表面により、高電流でも最大の接触信頼性で伝送することができます。

## 一般注文データ

バージョン	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 24 A, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 6.10, 絶縁: いいえ, 幅: 11.1 mm
注文番号	<a href="#">0336400000</a>
種別	Q 2 AKZ4
GTIN (EAN)	4008190037680
数量	50 Stück

作成日 2024/09/04 4:55:22 CEST

## Q 2 AKZ4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	9.9 mm	奥行き (インチ)	0.39 inch
高さ	4 mm	高さ (インチ)	0.157 inch
幅	11.1 mm	幅 (インチ)	0.437 inch
正味重量	1.538 g		

## 温度

保管温度	-25 °C...55 °C
------	----------------

## システム仕様

バージョン	交差接続リンク
-------	---------

## 全般

極数	2	設置アドバイス	直接実装
----	---	---------	------

## 寸法

ピッチ (mm) (P)	6.1 mm
--------------	--------

## 材料データ

材質	銅・亜鉛	色	グレー
----	------	---	-----

## 渡り配線コネクタ

交差接続端子数	2	定格電流、2極	32 A
定格電流、多極	32 A	種別	渡り配線コネクタ

## 評価データ

定格電流	24 A
------	------

## 追加の技術データ

固定形式	ねじ込み	爆発試験バージョン	いいえ
設置アドバイス	直接実装		

## 分類

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03
ECLASS 14.0	27-25-03-03		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

作成日 2024/09/04 4:55:22 CEST

## Q 2 AKZ4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

ROHS

適合

## ダウンロード

エンジニアリングデータ

[CAD data – STEP](#)

ユーザ文書

[StorageConditionsTerminalBlocks](#)

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)

ブローシャー