

## QL 10 SAKD2.5N

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



図に類似

ネジ接続の渡り配線は、取り付けと取り外しが簡単です。大きな接触表面により、高電流でも最大の接触信頼性で伝送することができます。

## 一般注文データ

バージョン	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 32 A, 極数: 10, ピッチ (mm) (P): 6.00, 絶縁: いいえ, 幅: 50.3 mm
注文番号	<a href="#">0338000000</a>
種別	QL 10 SAKD2.5N
GTIN (EAN)	4008190164591
数量	20 Stück

作成日 2024/07/29 15:01:25 CEST

## QL 10 SAKD2.5N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	1.5 mm	奥行き (インチ)	0.059 inch
高さ	6 mm	高さ (インチ)	0.236 inch
幅	50.3 mm	幅 (インチ)	1.98 inch
正味重量	2.9 g		

## 温度

保管温度	-25 °C...55 °C
------	----------------

## システム仕様

バージョン	交差接続リンク
-------	---------

## 全般

極数	10	設置アドバイス	直接実装
----	----	---------	------

## 寸法

ピッチ (mm) (P)	6 mm
--------------	------

## 材料データ

材質	銅・亜鉛	色	グレー
----	------	---	-----

## 渡り配線コネクタ

交差接続端子数	10	定格電流、2極	24 A
定格電流、多極	24 A	種別	渡り配線コネクタ

## 評価データ

定格電圧	400 V	定格電流	32 A
------	-------	------	------

## 追加の技術データ

固定形式	ねじ込み	爆発試験バージョン	いいえ
設置アドバイス	直接実装		

## 分類

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	86596b21-b817-43a9-8e4c-ac00e41b9a24
RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c

作成日 2024/07/29 15:01:25 CEST

## QL 10 SAKD2.5N

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

ROHS

適合

## ダウンロード

ユーザ文書

[StorageConditionsTerminalBlocks](#)

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)

## QL 10 SAKD2.5N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ネジ



端子台やアクセサリによっては、追加品や予備部品として種類のネジを提供しています。

## 一般注文データ

種別	KISC M2.5X4.5 WTR2.5	バージョン
注文番号	<a href="#">1062700000</a>	取り付けネジ (端子), スチール, 高さ: 4.5 mm
GTIN (EAN)	4008190078454	
数量	100 Stück	

## 接続スリーブ



## 一般注文データ

種別	VH 8.5/4/2.8 SAKD2.5N	バージョン
注文番号	<a href="#">0266900000</a>	接続スリーブ (端子), ねじ込み, 幅: 4 mm, 高さ: 4 mm, 深さ: 8.5 mm,
GTIN (EAN)	4008190135874	銅・亜鉛
数量	100 Stück	