

QL 10 SAKA10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



図に類似

ネジ接続の渡り配線は、取り付けと取り外しが簡単です。大きな接触表面により、高電流でも最大の接触信頼性で伝送することができます。

一般注文データ

バージョン	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, 極数: 10, ピッチ (mm) (P): 6.00, 絶縁: いろいろ, 57 A, グレー
注文番号	0338500000
種別	QL 10 SAKA10
GTIN (EAN)	4008190063313
数量	20 Stück

作成日 2024/07/07 0:22:13 CEST

QL 10 SAKA10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

高さ	6 mm	高さ (インチ)	0.236 inch
幅	115.1 mm	幅 (インチ)	4.531 inch
正味重量	9 g		

温度

保管温度 -25 °C...55 °C

システム仕様

バージョン 交差接続リンク

全般

極数 10 設置アドバイス 直接実装

寸法

ピッチ (mm) (P) 6 mm

材料データ

材質 銅・亜鉛 色 グレー

渡り配線コネクタ

交差接続端子数 10 定格電流、2極 47 A
定格電流、多極 36 A 種別 渡り配線コネクタ

評価データ

定格電流 57 A

追加の技術データ

固定形式 ねじ込み 爆発試験バージョン いいえ
設置アドバイス 直接実装

分類

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC /

承認

ROHS 適合

作成日 2024/07/07 0:22:13 CEST

QL 10 SAKA10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ダウンロード

ユーザ文書	StorageConditionsTerminalBlocks
カタログ	Catalogues in PDF-format