

QL 10 DLI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



さまざまなアプリケーション標準に準拠し、多くの国や国際認可や資格を取得し、W モデルシリーズは、特に過酷な状況下でのユニバーサルな接続ソリューションとなっています。ネジ接続は、信頼性と機能性の面での厳しい要求を満たすために、長期にわたって確立された接続要素です。W モデルシリーズは、今も新標準を確立し続けています。

一般注文データ

バージョン	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, 極数: 10, ピッチ (mm) (P): 6.10, 絶縁: いいえ, 0 A, グレー
注文番号	0339200000
種別	QL 10 DLI
GTIN (EAN)	4008190034283
数量	20 Stück

作成日 2024/07/04 9:24:26 CEST

QL 10 DLI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	0.8 mm	奥行き (インチ)	0.031 inch
高さ	4 mm	高さ (インチ)	0.157 inch
幅	59.9 mm	幅 (インチ)	2.358 inch
正味重量	1.13 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C
------	----------------

システム仕様

バージョン	短絡接続
-------	------

全般

極数	10	表面仕上	錫メッキ
設置アドバイス	直接実装		

寸法

ピッチ (mm) (P)	6.1 mm
--------------	--------

材料データ

材質	銅	表面仕上	錫メッキ
色	グレー		

評価データ

定格電流	0 A
------	-----

追加の技術データ

取り付け方式	ねじ込み	固定形式	ねじ込み
爆発試験バージョン	いいえ	設置アドバイス	直接実装

分類

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

承認

ROHS	適合
------	----

作成日 2024/07/04 9:24:26 CEST

QL 10 DLI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
ユーザ文書	StorageConditionsTerminalBlocks
カタログ	Catalogues in PDF-format

QL 10 DLI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

接続スリーブ



一般注文データ

種別	VH 8.5/4/2.8 SAKD2.5N	バージョン
注文番号	0266900000	接続スリーブ (端子), 高さ: 4 mm, 幅: 4 mm, 深さ: 8.5 mm, 銅・亜鉛
GTIN (EAN)	4008190135874	
数量	100 Stück	