

## QL 10 RSF1+2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



ネジ接続の渡り配線は、取り付けと取り外しが簡単です。大きな接触表面により、高電流でも最大の接触信頼性で伝送することができます。

## 一般注文データ

バージョン	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 20 A, 極数: 10, ピッチ (mm) (P): 8.00, 絶縁: いいえ, 幅: 106 mm
注文番号	<a href="#">0341700000</a>
種別	QL 10 RSF1+2
GTIN (EAN)	4008190003173
数量	20 Stück

作成日 2024/09/04 4:00:17 CEST

## QL 10 RSF1+2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	2 mm	奥行き (インチ)	0.079 inch
高さ	6 mm	高さ (インチ)	0.236 inch
幅	106 mm	幅 (インチ)	4.173 inch
正味重量	8.226 g		

## 温度

保管温度	-25 °C...55 °C
------	----------------

## システム仕様

バージョン	短絡接続
-------	------

## 全般

極数	10	設置アドバイス	直接実装
----	----	---------	------

## 寸法

ピッチ (mm) (P)	8 mm
--------------	------

## 材料データ

材質	銅・亜鉛	色	グレー
----	------	---	-----

## 渡り配線コネクタ

交差接続端子数	10	定格電流、2極	32 A
定格電流、多極	41 A	種別	渡り配線コネクタ

## 評価データ

定格電圧	400 V	定格電流	20 A
------	-------	------	------

## 追加の技術データ

固定形式	ねじ込み	爆発試験バージョン	いいえ
設置アドバイス	直接実装		

## 分類

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03
ECLASS 14.0	27-25-03-03		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

作成日 2024/09/04 4:00:17 CEST

## QL 10 RSF1+2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

ROHS

適合

## ダウンロード

ユーザ文書

[StorageConditionsTerminalBlocks](#)

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)