

KISC M3X6 SAKS1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



端子台やアクセサリによっては、追加品や予備部品として種類のネジを提供しています。

一般注文データ

バージョン	クランピングヨーク, 取付けねじ, スチール
注文番号	0346200000
種別	KISC M3X6 SAKS1
GTIN (EAN)	4008190175658
数量	100 Stück

作成日 2024/11/05 19:31:36 CET

KISC M3X6 SAKS1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	4.8 mm	奥行き (インチ)	0.189 inch
高さ	6 mm	高さ (インチ)	0.236 inch
幅	4.8 mm	幅 (インチ)	0.189 inch
直径	3 mm	正味重量	0.55 g

システム仕様

バージョン	パスパー用
-------	-------

全般

表面仕上	その他	設置アドバイス	直接実装
------	-----	---------	------

寸法

直径	3 mm	スレッドメートル法サイズ、外部	3 mm
----	------	-----------------	------

材料データ

材質	スチール	表面仕上	その他
色	銀色		

追加の技術データ

取り付け方式	ねじ込み	固定形式	ねじ込み
爆発試験バージョン	いいえ	設置アドバイス	直接実装

分類

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90
ECLASS 14.0	27-25-03-90		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format

作成日 2024/11/05 19:31:36 CET