

## FKSC M6X12 D9/SW3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



端子台やアクセサリによっては、追加品や予備部品として多種類のネジを提供しています。

## 一般注文データ

バージョン	SAK モデルシリーズ, アレン六角ネジ, ねじ, 極数: 1
注文番号	<a href="#">0353500000</a>
種別	FKSC M6X12 D9/SW3
GTIN (EAN)	4008190139285
数量	50 Stück

作成日 2024/10/04 1:05:43 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## FKSC M6X12 D9/SW3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	7 mm	奥行き (インチ)	0.276 inch
高さ	8 mm	高さ (インチ)	0.315 inch
幅	8 mm	幅 (インチ)	0.315 inch
正味重量	2.2 g		

## 温度

保管温度	-25 °C...55 °C
------	----------------

## システム仕様

バージョン	ねじ
-------	----

## 全般

極数	1	表面仕上	その他
設置アドバイス	直接実装		

## 寸法

スレッドメートル法サイズ、外部	6 mm
-----------------	------

## 材料データ

材質	スチール	表面仕上	その他
色	グレー		

## 追加の技術データ

固定形式	ねじ込み	爆発試験バージョン	いいえ
設置アドバイス	直接実装		

## 分類

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90
ECLASS 14.0	27-25-03-90		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

## 承認

ROHS	適合
------	----

作成日 2024/10/04 1:05:43 CEST

## FKSC M6X12 D9/SW3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	<a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>

**FKSC M6X12 D9/SW3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

