

## AP DK4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



エンドブラケット前の最終モジュラ端子台の開口側に、エンドプレートが取り付けられます。エンドプレートの使用は、モジュラ端子台の機能、および指定の定格電圧を保証します。通電部品との接触を防ぎ、最終的な端子に指で触れないようにします。

## 一般注文データ

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| バージョン      | エンドプレート (端子), 50 mm x 1.5 mm, ベージュ |
| 注文番号       | <a href="#">0359260000</a>         |
| 種別         | AP DK4                             |
| GTIN (EAN) | 4008190012991                      |
| 数量         | 20 Stück                           |

## AP DK4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

|      |         |           |            |
|------|---------|-----------|------------|
| 深さ   | 41.2 mm | 奥行き (インチ) | 1.622 inch |
| 高さ   | 50 mm   | 高さ (インチ)  | 1.969 inch |
| 幅    | 1.5 mm  | 幅 (インチ)   | 0.059 inch |
| 正味重量 | 2.135 g |           |            |

## 温度

|           |                |           |        |
|-----------|----------------|-----------|--------|
| 保管温度      | -25 °C...55 °C | 連続動作温度、最小 | -50 °C |
| 連続動作温度、最大 | 100 °C         |           |        |

## システム仕様

|       |         |
|-------|---------|
| バージョン | エンドプレート |
|-------|---------|

## 全般

|         |      |
|---------|------|
| 設置アドバイス | 直接実装 |
|---------|------|

## 材料データ

|             |       |   |      |
|-------------|-------|---|------|
| 材質          | PA 66 | 色 | ページュ |
| UL 94 可燃性等級 | V-2   |   |      |

## 追加の技術データ

|      |    |         |      |
|------|----|---------|------|
| 嵌合仕様 | はい | 設置アドバイス | 直接実装 |
|------|----|---------|------|

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000886    | ETIM 7.0    | EC000886    |
| ETIM 8.0    | EC000886    | ETIM 9.0    | EC000886    |
| ECLASS 9.1  | 27-14-11-33 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-33 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-33 | ECLASS 12.0 | 27-14-11-33 |
| ECLASS 13.0 | 27-25-03-01 |             |             |

## 環境製品コンプライアンス

|            |   |
|------------|---|
| REACH SVHC | / |
|------------|---|

## 承認

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 適合 |
|------|----|

## ダウンロード

|             |   |
|-------------|---|
| エンジニアリングデータ | <a href="#">CAD data – STEP</a>                 |
| ユーザ文書       | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |
| カタログ        | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>        |