

## SK E18 SAKS5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



図に類似

ヒューズホルダー SIHAは、断路端子をヒューズ端子に素早く切り替えます。断路レバーをそのまま取り外してヒューズユニットを取り付けます。

## 一般注文データ

バージョン	スクリューカバーキャップ (端子)
注文番号	<a href="#">0359310000</a>
種別	SK E18 SAKS5
GTIN (EAN)	4008190002121
数量	20 Stück

作成日 2024/10/03 23:30:13 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## SK E18 SAKS5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	29 mm	奥行き (インチ)	1.142 inch
高さ	22.5 mm	高さ (インチ)	0.886 inch
幅	22.5 mm	幅 (インチ)	0.886 inch
正味重量	11.1 g		

## 温度

保管温度	-25 °C...55 °C
------	----------------

## システム仕様

バージョン	その他
-------	-----

## 全般

設置アドバイス	直接実装
---------	------

## 材料データ

色	黒色
---	----

## 追加の技術データ

固定形式	ねじ込み	爆発試験バージョン	いいえ
設置アドバイス	直接実装		

## 分類

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90
ECLASS 14.0	27-25-03-90		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	<a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>