

P 18/50 D02 SI SAKS5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



図に類似

ゲージリングは、適切に選択されていないヒューズサイズの使用を防ぐために使用されます。これらのヒューズは、それぞれのヒューズベースに挿入するだけで、大型ヒューズの使用を防止します。

一般注文データ

バージョン	ヒューズゲージリング (端子), 高さ: 11 mm, 深さ: 10.5 mm, アルミニウム, 銀色
注文番号	0362100000
種別	P 18/50 D02 SI SAKS5
GTIN (EAN)	4008190081874
数量	50 Stück

作成日 2024/10/02 7:35:02 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

P 18/50 D02 SI SAKS5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	10.5 mm	奥行き (インチ)	0.413 inch
高さ	11 mm	高さ (インチ)	0.433 inch
直径	16.6 mm	正味重量	0.383 g

システム仕様

バージョン ヒューズカートリッジ

ヒューズカートリッジ

カートリッジヒューズ	E18	バージョン	ヒューズカートリッジ
種別	インサート用ゲージリング E18 50 A	色	銀色
電流	50 A		

全般

設置アドバイス 直接実装

寸法

直径 16.6 mm

材料データ

材質 アルミニウム 色 銀色

評価データ

定格電流 50 A

追加の技術データ

設置アドバイス 直接実装

分類

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90
ECLASS 14.0	27-25-03-90		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC /
RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)

承認

ROHS 適合

作成日 2024/10/02 7:35:02 CEST

P 18/50 D02 SI SAKS5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ダウンロード

ユーザ文書	StorageConditionsTerminalBlocks
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	