

KISC M2.5X15/5.5 SAKD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

端子台やアクセサリによっては、追加品や予備部品として種類のネジを提供しています。

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | 取り付けネジ (端子), 2.50 mm, スチール, 深さ: 3.8 mm, 幅: 4.5 mm, 高さ: 15 mm |
| 注文番号 | 0367700000 |
| 種別 | KISC M2.5X15/5.5 SAKD |
| GTIN (EAN) | 4008190170844 |
| 数量 | 100 Stück |

作成日 2024/10/04 1:23:18 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

KISC M2.5X15/5.5 SAKD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | | | |
|------|--------|-----------|------------|
| 深さ | 3.8 mm | 奥行き (インチ) | 0.15 inch |
| 高さ | 15 mm | 高さ (インチ) | 0.591 inch |
| 幅 | 4.5 mm | 幅 (インチ) | 0.177 inch |
| 正味重量 | 0.61 g | | |

システム仕様

| | |
|-------|-------|
| バージョン | パスパー用 |
|-------|-------|

全般

| | | | |
|------|-----|---------|------|
| 表面仕上 | その他 | 設置アドバイス | 直接実装 |
|------|-----|---------|------|

寸法

| | |
|-----------------|--------|
| スレッドメートル法サイズ、外部 | 2.5 mm |
|-----------------|--------|

材料データ

| | | | |
|----|------|------|-----|
| 材質 | スチール | 表面仕上 | その他 |
| 色 | 銀色 | | |

追加の技術データ

| | | | |
|-----------|------|---------|------|
| 取り付け方式 | ねじ込み | 固定形式 | ねじ込み |
| 爆発試験バージョン | いいえ | 設置アドバイス | 直接実装 |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002848 | ETIM 7.0 | EC002848 |
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 | | |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-----------|
| REACH SVHC | / |
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |

承認

| | |
|------|----|
| ROHS | 適合 |
|------|----|

ダウンロード

| | |
|------|--|
| カタログ | Catalogues in PDF-format |
|------|--|