

Q 4 AKZ1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



ネジ接続の渡り配線は、取り付けと取り外しが簡単です。大きな接触表面により、高電流でも最大の接触信頼性で伝送することができます。

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | 渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 24 A, 極数: 4, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: いいえ, 幅: 19.3 mm |
| 注文番号 | 0368400000 |
| 種別 | Q 4 AKZ1.5 |
| GTIN (EAN) | 4008190153892 |
| 数量 | 50 Stück |

作成日 2024/09/04 3:39:31 CEST

Q 4 AKZ1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|-----------|------------|
| 深さ | 11 mm | 奥行き (インチ) | 0.433 inch |
| 高さ | 4 mm | 高さ (インチ) | 0.157 inch |
| 幅 | 19.3 mm | 幅 (インチ) | 0.76 inch |
| 正味重量 | 3.36 g | | |

温度

| | |
|------|----------------|
| 保管温度 | -25 °C...55 °C |
|------|----------------|

システム仕様

| | |
|-------|---------|
| バージョン | 交差接続リンク |
|-------|---------|

全般

| | | | |
|----|---|---------|------|
| 極数 | 4 | 設置アドバイス | 直接実装 |
|----|---|---------|------|

寸法

| | |
|--------------|--------|
| ピッチ (mm) (P) | 5.1 mm |
|--------------|--------|

材料データ

| | | | |
|----|-----|---|-----|
| 材質 | 銅・錫 | 色 | グレー |
|----|-----|---|-----|

渡り配線コネクタ

| | | | |
|---------|----------|---------|------|
| 交差接続端子数 | 4 | 定格電流、多極 | 24 A |
| 種別 | 渡り配線コネクタ | | |

評価データ

| | |
|------|------|
| 定格電流 | 24 A |
|------|------|

追加の技術データ

| | | | |
|---------|------|-----------|-----|
| 固定形式 | ねじ込み | 爆発試験バージョン | いいえ |
| 設置アドバイス | 直接実装 | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000489 | ETIM 7.0 | EC000489 |
| ETIM 8.0 | EC000489 | ETIM 9.0 | EC000489 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 | | |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-----------|
| REACH SVHC | / |
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |

作成日 2024/09/04 3:39:31 CEST

Q 4 AKZ1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS

適合

ダウンロード

エンジニアリングデータ

[CAD data – 04444_Q_4_AKZ1.5_DXF.dxf](#)[CAD data – STEP](#)

ユーザ文書

[StorageConditionsTerminalBlocks](#)

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)

ブローシャー