

AD 4 SAK6N EN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



図に類似

フラッシュシンボル付きの警告カバーは、人と機械の安全性向上に寄与します。外部電圧をアプリケーション内で示す必要がある場合に使用されます。

一般注文データ

バージョン	端子カバー, 黄色, PVC, 高さ: 25 mm, 幅: 32 mm, 深さ: 1 mm, HB
注文番号	0376000000
種別	AD 4 SAK6N EN
GTIN (EAN)	4008190517700
数量	10 Stück

作成日 2024/11/05 20:00:25 CET

カタログステータス 26.10.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

AD 4 SAK6N EN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	1 mm	奥行き (インチ)	0.039 inch
高さ	25 mm	高さ (インチ)	0.984 inch
幅	32 mm	幅 (インチ)	1.26 inch
正味重量	1 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C
------	----------------

システム仕様

バージョン	エンドおよび中間プレート
-------	--------------

全般

設置アドバイス	直接実装
---------	------

材料データ

材質	PVC	色	黄色
UL 94 可燃性等級	HB		

追加の技術データ

設置アドバイス	直接実装
---------	------

分類

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90
ECLASS 14.0	27-25-03-90		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

ユーザ文書	StorageConditionsTerminalBlocks
カタログ	Catalogues in PDF-format