

KISC M3X20 SAK10 CU5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



固定ネジは、アプリケーション内の短電流ブリッジを固定します。短電流ブリッジは、隣接するふたつの端子台間を短絡位置にスライドさせれば、締め付けネジで固定できます。これにより、固定接続または短絡回路が確保されます。

一般注文データ

バージョン	SAK モデルシリーズ, 取付けねじ, 銅
注文番号	0377100000
種別	KISC M3X20 SAK10 CU5
GTIN (EAN)	4008190060350
数量	100 Stück

作成日 2024/07/29 13:34:07 CEST

カタログステータス 13.07.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

KISC M3X20 SAK10 CU5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

高さ	20 mm	高さ (インチ)	0.787 inch
幅	4.8 mm	幅 (インチ)	0.189 inch
正味重量	1.261 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C
------	----------------

システム仕様

バージョン	バスバー用
-------	-------

全般

表面仕上	その他	設置アドバイス	直接実装
------	-----	---------	------

寸法

スレッドメートル法サイズ、外部	0 mm
-----------------	------

材料データ

材質	銅	表面仕上	その他
色	グレー		

追加の技術データ

固定形式	ねじ込み	爆発試験バージョン	いいえ
設置アドバイス	直接実装		

分類

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	

作成日 2024/07/29 13:34:07 CEST

カタログステータス 13.07.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。