

## KISC M3X15/6 SAK2.5 CU5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



端子台やアクセサリによっては、追加品や予備部品として多種類のネジを提供しています。

## 一般注文データ

バージョン	SAK モデルシリーズ, 取付けねじ, スチール
注文番号	<a href="#">0377200000</a>
種別	KISC M3X15/6 SAK2.5 CU5
GTIN (EAN)	4008 190006389
数量	100 Stück

作成日 2024/10/03 23:56:17 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## KISC M3X15/6 SAK2.5 CU5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	17 mm	奥行き (インチ)	0.669 inch
高さ	4.8 mm	高さ (インチ)	0.189 inch
幅	4.8 mm	幅 (インチ)	0.189 inch
正味重量	1 g		

## 温度

保管温度 -25 °C...55 °C

## システム仕様

バージョン バスバー用

## 全般

表面仕上 その他 設置アドバイス 直接実装

## 寸法

スレッドメートル法サイズ、外部 3 mm

## 材料データ

材質 スチール 表面仕上 その他  
色 グレー

## 追加の技術データ

固定形式 ねじ込み 爆発試験バージョン いいえ  
設置アドバイス 直接実装

## 分類

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90
ECLASS 14.0	27-25-03-90		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC /  
RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)

## 承認

ROHS 適合

## ダウンロード

カタログ [Catalogues in PDF-format](#)

作成日 2024/10/03 23:56:17 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。