

IH 2.8 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



ケーブルラグ対応絶縁スリーブにより、アプリケーション内の定格電圧を増加させることができます。

一般注文データ

バージョン	Wモデルシリーズ, 絶縁スリーブ
注文番号	0386060000
種別	IH 2.8 DB
GTIN (EAN)	4008190043414
数量	100 Stück

IH 2.8 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	5.1 mm	奥行き (インチ)	0.201 inch
高さ	18 mm	高さ (インチ)	0.709 inch
幅	3.6 mm	幅 (インチ)	0.142 inch
正味重量	0.18 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	動作温度	-50 °C...
連続動作温度、最大	120 °C		

UL評価データ

証明書番号 (UR)	E60693
------------	--------

全般

設置アドバイス	直接実装
---------	------

材料データ

材質	Wemid	色	ダークベージュ
UL 94 可燃性等級	V-0		

追加の技術データ

爆発試験バージョン	いいえ	設置アドバイス	直接実装
-----------	-----	---------	------

分類

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90
ECLASS 14.0	27-25-03-90		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (UR)	E60693

作成日 2024/10/04 1:06:30 CEST

IH 2.8 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10
エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
ユーザ文書	StorageConditionsTerminalBlocks
カタログ	Catalogues in PDF-format