

IH 6.3 WEM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



図に類似

ケーブルラグ対応絶縁スリーブにより、アプリケーション内の定格電圧を増加させることができます。

一般注文データ

バージョン	Wモデルシリーズ, 絶縁スリーブ
注文番号	0386260000
種別	IH 6.3 WEM GE
GTIN (EAN)	4008190164256
数量	100 Stück

IH 6.3 WEM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	4.5 mm	奥行き (インチ)	0.177 inch
高さ	30 mm	高さ (インチ)	1.181 inch
幅	9 mm	幅 (インチ)	0.354 inch
正味重量	0.46 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	動作温度	-50 °C...
連続動作温度、最大	100 °C		

UL評価データ

証明書番号 (UR)	E60693
------------	--------

全般

設置アドバイス	直接実装
---------	------

材料データ

材質	PA 66	色	黄色
UL 94 可燃性等級	V-2		

追加の技術データ

爆発試験バージョン	いいえ	設置アドバイス	直接実装
-----------	-----	---------	------

分類

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

承認

認可	
----	---

ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (UR)	E60693

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
ユーザ文書	StorageConditionsTerminalBlocks
カタログ	Catalogues in PDF-format

作成日 2024/07/04 8:01:56 CEST