

STB 35 IH/BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



テストソケットは、標準 4.0 プラグでのテスト装置接続に使用されます。アプリケーション内の電位に応じて、テストソケットカラーを選択し、メンテナンス作業を迅速かつ容易に行うことができます。

一般注文データ

バージョン	ソケット (端子), プラグイン深度: 8 mm, 深さ: 37.5 mm
注文番号	0388700000
種別	STB 35 IH/BL
GTIN (EAN)	4008190082383
数量	50 Stück

作成日 2024/09/04 3:59:44 CEST

カタログステータス 31.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

STB 35 IH/BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	37.5 mm	奥行き (インチ)	1.476 inch
幅	7.2	幅 (インチ)	0.283 inch
正味重量	2.38 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	連続動作温度、最小	-50 °C
連続動作温度、最大	100 °C		

システム仕様

バージョン	マウントレール用
-------	----------

寸法

プラグイン深度	8 mm
---------	------

材料データ

材質	PA 66	色	青色
UL 94 可燃性等級	V-2		

追加の技術データ

取り付け方式	ねじ込み	固定形式	ねじ込み
爆発試験バージョン	いいえ		

分類

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90
ECLASS 14.0	27-25-03-90		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	dce63e23-eea1-4eaa-9071-1c98fc8fa2ea
RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
ユーザ文書	StorageConditionsTerminalBlocks
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	

作成日 2024/09/04 3:59:44 CEST

カタログステータス 31.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。