

SO SH1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最終的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

一般注文データ

バージョン	バスバーサポート, グレー, 100 °C, 幅: 24.5 mm, V-2, ポリアミド66, ねじ込み
注文番号	0401460000
種別	SO SH1
GTIN (EAN)	4008190188092
数量	20 Stück

SO SH1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	20.6 mm	奥行き (インチ)	0.811 inch
高さ	24.5 mm	高さ (インチ)	0.965 inch
幅	24.5 mm	幅 (インチ)	0.965 inch
正味重量	4.385 g		

温度

連続動作温度、最小	-50 °C	連続動作温度、最大	100 °C
-----------	--------	-----------	--------

クランプ用コンダクタ (定格接続)

接続方式	その他
------	-----

システム仕様

バージョン	マウントレール用	レール	TS 15
-------	----------	-----	-------

全般

レール	TS 15	極数	1
-----	-------	----	---

材料データ

材質	ポリアミド66	色	グレー
UL 94 可燃性等級	V-2		

追加の技術データ

取り付け方式	ねじ込み
--------	------

分類

ETIM 6.0	EC001166	ETIM 7.0	EC001166
ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166
ECLASS 9.0	27-40-06-07	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-40-06-07	ECLASS 11.0	27-40-06-07
ECLASS 12.0	27-40-06-07	ECLASS 13.0	27-40-06-07
ECLASS 14.0	27-40-06-07		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

ユーザ文書	StorageConditionsTerminalBlocks
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	

作成日 2024/10/04 1:05:51 CEST

SO SH1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

取り付けサポート



当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最終的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

一般注文データ

種別	KLBUE SH1	バージョン
注文番号	0635900000	アクセサリ, クランピングヨーク
GTIN (EAN)	4008190192204	
数量	500 Stück	
種別	KLBUE SH1	バージョン
注文番号	0635960000	アクセサリ, クランピングヨーク
GTIN (EAN)	4008190007140	
数量	20 Stück	