

## IS 6 DIN 6911

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



高品質プラスチック製クロスグリップ付属六角スク  
リュードライバー

- 表面ニッケルメッキ加工
- 硬化クロムバナジウム鋼製
- DIN 6911 準拠
- DIN 6912 準拠ネジ対応形状

## 一般注文データ

バージョン	スクリュードライバー, ソケットレンチ
注文番号	<a href="#">0407900000</a>
種別	IS 6 DIN 6911
GTIN (EAN)	4008190166465
数量	1 Stück

作成日 2024/07/04 7:48:18 CEST

## IS 6 DIN 6911

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

幅	110 mm	幅 (インチ)	4.331 inch
正味重量	60 g		

## 技術データ

項目説明	クロスグリップとパイロットチップ付き六角ドライバ、サイズ6
------	-------------------------------

## ねじ締めツール

サイズ	6	フォーム	ピン
ブレード長	80 mm		

## 分類

ETIM 6.0	EC000818	ETIM 7.0	EC000818
ETIM 8.0	EC000818	ETIM 9.0	EC000818
ECLASS 9.0	21-04-02-27	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-02-27	ECLASS 11.0	21-04-02-27
ECLASS 12.0	21-04-02-27	ECLASS 13.0	21-04-02-27

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

## ダウンロード

カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	