

G 20/0.25A/F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



過電流に対する保護のため、100 mA から 6.3 A までの寸法が 5 x 20 mm のカートリッジヒューズを提供します。

一般注文データ

バージョン	小型ヒューズ, 即効性, 0.25 A, G-Si, 5 x 20
注文番号	0430500000
種別	G 20/0.25A/F
GTIN (EAN)	4008190153991
数量	10 Stück

G 20/0.25A/F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	5 mm	奥行き (インチ)	0.197 inch
高さ	20 mm	高さ (インチ)	0.787 inch
幅	5 mm	幅 (インチ)	0.197 inch
正味重量	0.9 g		

システム仕様

バージョン	ヒューズ付属品
-------	---------

ヒューズカートリッジ

カートリッジヒューズ	G-Si.5 x 20	バージョン	ヒューズ付属品
光学機能表示	該当なし	定格遮断性能	1.5 kA
溶融積分	0.07 A²s	特徴	即効性
色	薄いグレー	電力出力 (@ 1.5インチ)	0.3 W
電圧降下	280 mV	電流	0.25 A

材料データ

色	薄いグレー
---	-------

評価データ

定格電圧	250 V	定格電流	0.25 A
------	-------	------	--------

分類

ETIM 6.0	EC000035	ETIM 7.0	EC000035
ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ECLASS 9.0	27-14-20-01	ECLASS 9.1	27-14-20-01
ECLASS 10.0	27-14-20-01	ECLASS 11.0	27-14-20-01
ECLASS 12.0	27-14-20-01	ECLASS 13.0	27-14-20-01

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
ユーザ文書	StorageConditionsTerminalBlocks
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	