

## G 20/1.00A/F

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



過電流に対する保護のため、100 mA から 6.3 A までの寸法が 5 x 20 mm のカートリッジヒューズを提供します。

## 一般注文データ

バージョン	小型ヒューズ, 即効性, 1 A, G-Si.5 x 20
注文番号	<a href="#">0430700000</a>
種別	G 20/1.00A/F
GTIN (EAN)	4008190093877
数量	10 Stück

## G 20/1.00A/F

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

高さ	20 mm	高さ (インチ)	0.787 inch
幅	5 mm	幅 (インチ)	0.197 inch
正味重量	1.048 g		

## システム仕様

バージョン	ヒューズ付属品
-------	---------

## ヒューズカートリッジ

カートリッジヒューズ	G-Si.5 x 20	バージョン	ヒューズ付属品
光学機能表示	該当なし	定格遮断性能	1.5 kA
溶融積分	0.25 A²s	特徴	即効性
色	薄いグレー	電力出力 (@ 1.5インチ)	1.4 W
電圧降下	450 mV	電流	1 A

## 材料データ

色	薄いグレー
---	-------

## 評価データ

定格電圧	250 V	定格電流	1 A
------	-------	------	-----

## 分類

ETIM 6.0	EC000035	ETIM 7.0	EC000035
ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ECLASS 9.0	27-14-20-01	ECLASS 9.1	27-14-20-01
ECLASS 10.0	27-14-20-01	ECLASS 11.0	27-14-20-01
ECLASS 12.0	27-14-20-01	ECLASS 13.0	27-14-20-01

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

ユーザ文書	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	