

TST 10 SAKC10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



統合型接続遮断レバー付属端子台とは対照的に、当社の接続遮断プラグは、端子台と各アプリケーションを完全に取り外しでき、当社の標準ディスコネクタに代わる柔軟なソリューションを提供します。

一般注文データ

バージョン	取り付けレールの取り付けフット, ポリアミド66
注文番号	0462700000
種別	TST 10 SAKC10
GTIN (EAN)	4008190124113
数量	20 Stück

作成日 2024/07/04 6:57:54 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

TST 10 SAKC10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	50.8 mm	奥行き (インチ)	2 inch
高さ	9.85 mm	高さ (インチ)	0.388 inch
幅	9.85 mm	幅 (インチ)	0.388 inch
正味重量	3.75 g		

温度

連続動作温度、最小	-50 °C	連続動作温度、最大	100 °C
-----------	--------	-----------	--------

システム仕様

バージョン	マウントレール用
-------	----------

全般

動作温度範囲、最大	100 °C	設置アドバイス	直接実装
-----------	--------	---------	------

材料データ

材質	ポリアミド66	色	黒色
UL 94 可燃性等級	V-2		

追加の技術データ

設置アドバイス	直接実装
---------	------

分類

ETIM 6.0	EC002625	ETIM 7.0	EC002625
ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ECLASS 9.0	27-18-28-07	ECLASS 9.1	23-15-90-90
ECLASS 10.0	27-18-28-07	ECLASS 11.0	27-18-28-07
ECLASS 12.0	27-18-28-07	ECLASS 13.0	27-18-28-07

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	45173c19-8a33-4947-bc2b-512a20c76dcd

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

カタログ	Catalogues in PDF-format
------	--