

IS 4 DIN 6911

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



高品質プラスチック製クロスグリップ付属六角スク
リュードライバー

- 表面ニッケルメッキ加工
- 硬化クロムバナジウム鋼製
- DIN 6911 準拠
- DIN 6912 準拠ネジ対応形状

一般注文データ

バージョン	スクリュードライバー, ソケットレンチ
注文番号	0485100000
種別	IS 4 DIN 6911
GTIN (EAN)	4008190117429
数量	1 Stück

IS 4 DIN 6911

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

幅	80 mm	幅 (インチ)	3.15 inch
正味重量	27 g		

技術データ

項目説明	クロスグリップとパイロ トチップ付き六角ドライ バー、サイズ4
------	---------------------------------------

ねじ締めツール

サイズ	4	フォーム	ピン
ブレード長	60 mm		

分類

ETIM 6.0	EC000818	ETIM 7.0	EC000818
ETIM 8.0	EC000818	ETIM 9.0	EC000818
ECLASS 9.0	21-04-02-27	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-02-27	ECLASS 11.0	21-04-02-27
ECLASS 12.0	21-04-02-27	ECLASS 13.0	21-04-02-27

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

ダウンロード

カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	