

## VP 42-MS65

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 図に類似



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

バージョン	VPMS (真鍮製ブラウンプラグ), 閉鎖栓, 閉鎖状態, PG 42, 10 mm, 真鍮、ニッケルメッキ
注文番号	<a href="#">0501300000</a>
種別	VP 42-MS65
GTIN (EAN)	4008190007676
数量	25 Stück
配送ステータス	<b>この記事は今後ご利用いただけなくなります。</b>
利用可能期限	2024-08-31
代替製品	<a href="#">0501360000</a>

作成日 2024/10/02 7:57:07 CEST

## VP 42-MS65

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

高さ	16 mm	高さ (インチ)	0.63 inch
長さ	16 mm	長さ (インチ)	0.63 inch
直径	57 mm	壁厚、最小	0.5 mm
壁厚、最大	9 mm	正味重量	45.48 g

## 温度

動作温度	-40 °C...100 °C
------	-----------------

## 一般的情報

O リング	NBR	ねじ山長さ	10 mm
ケーブルグランド	PG	シリコーン	いいえ
シーリング	NBR	シールリングの直径	54 mm
ハロゲン	いいえ	ヘッド直径	57 mm
保護度合い	IP68 - 5バール (30分)	動作温度範囲、最大	100 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C	外付スレッド	PG 42
材質	真鍮、ニッケルメッキ		

## 分類

ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451
ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ECLASS 9.0	27-14-44-25	ECLASS 9.1	27-14-44-33
ECLASS 10.0	27-14-44-25	ECLASS 11.0	27-14-44-25
ECLASS 12.0	27-14-08-05	ECLASS 13.0	27-14-08-05
ECLASS 14.0	27-14-08-05		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	0c0edf9f-b35a-4d1f-b8f0-99d4b22ac203
RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c

## 承認

認可



ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローチャー	

作成日 2024/10/02 7:57:07 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

**VP 42-MS65**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

