

IK 35/ZB35 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



バスバータップ対応アクセサリを使用すると、タップ端子をすばやく簡単に切り離し、カラーコーディングを通じて可能性を視覚化できます。

一般注文データ

バージョン	端子 (バスバー接続)
注文番号	0502780000
種別	IK 35/ZB35 BL
GTIN (EAN)	4008190141455
数量	50 Stück

IK 35/ZB35 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	8.6 mm	奥行き (インチ)	0.339 inch
高さ	32 mm	高さ (インチ)	1.26 inch
幅	14 mm	幅 (インチ)	0.551 inch
正味重量	1.34 g		

温度

連続動作温度、最小	-50 °C	連続動作温度、最大	100 °C
-----------	--------	-----------	--------

システム仕様

バージョン	バスバー 10 x 3 mm 用
-------	------------------

全般

動作温度範囲、最大	100 °C	設置アドバイス	バスバー
-----------	--------	---------	------

材料データ

材質	ポリアミド 66	絶縁材	PA
色	銀色	UL 94 可燃性等級	V-2

追加の技術データ

設置アドバイス	バスバー
---------	------

分類

ETIM 6.0	EC000001	ETIM 7.0	EC000001
ETIM 8.0	EC000001	ETIM 9.0	EC000001
ECLASS 9.0	27-14-11-46	ECLASS 9.1	27-14-11-46
ECLASS 10.0	27-14-11-46	ECLASS 11.0	27-14-11-46
ECLASS 12.0	27-14-11-46	ECLASS 13.0	27-25-01-16
ECLASS 14.0	27-25-01-16		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

ユーザ文書	StorageConditionsTerminalBlocks
カタログ	Catalogues in PDF-format