

IK 16/ZB16 GG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



バスバータップ対応アクセサリを使用すると、タップ端子をすばやく簡単に切り離し、カラーコーディングを通じて可能性を視覚化できます。

一般注文データ

バージョン	カバーフード (端子), ポリアミド66
注文番号	0502960000
種別	IK 16/ZB16 GG
GTIN (EAN)	4008190113438
数量	50 Stück

IK 16/ZB16 GG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	20 mm	奥行き (インチ)	0.787 inch
高さ	19 mm	高さ (インチ)	0.748 inch
幅	9 mm	幅 (インチ)	0.354 inch
正味重量	1.18 g		

温度

連続動作温度、最小	-50 °C	連続動作温度、最大	100 °C
-----------	--------	-----------	--------

クランプ用コンダクタ (定格接続)

接続数	1
-----	---

システム仕様

バージョン	バスバー 10 x 3 mm用
-------	-----------------

全般

動作温度範囲、最大	100 °C
-----------	--------

寸法

TS 35 オフセット	39 mm
-------------	-------

材料データ

材質	ポリアミド66	絶縁材	PA
色	銀色	UL 94 可燃性等級	V-2

評価データ

汚染度	3
-----	---

分類

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90
ECLASS 14.0	27-25-03-90		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS	適合
------	----

作成日 2024/10/04 1:06:54 CEST

IK 16/ZB16 GG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ダウンロード

ユーザ文書

[StorageConditionsTerminalBlocks](#)

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)