

## IK 16/ZB16 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



バスバータップ対応アクセサリを使用すると、タップ端子をすばやく簡単に切り離し、カラーコーディングを通じて可能性を視覚化できます。

## 一般注文データ

バージョン	端子 (バスバー接続)
注文番号	<a href="#">0502980000</a>
種別	IK 16/ZB16 BL
GTIN (EAN)	4008190159696
数量	50 Stück

作成日 2024/08/27 20:09:05 CEST

カタログステータス 17.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## IK 16/ZB16 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	20 mm	奥行き (インチ)	0.787 inch
高さ	19 mm	高さ (インチ)	0.748 inch
幅	9 mm	幅 (インチ)	0.354 inch
正味重量	1.18 g		

## 温度

連続動作温度、最小	-50 °C	連続動作温度、最大	100 °C
-----------	--------	-----------	--------

## システム仕様

バージョン	バスバー 10 x 3 mm用
-------	-----------------

## 全般

動作温度範囲、最大	100 °C	設置アドバイス	バスバー
-----------	--------	---------	------

## 材料データ

材質	ポリアミド66	絶縁材	PA
色	銀色	UL 94 可燃性等級	V-2

## 追加の技術データ

設置アドバイス	バスバー
---------	------

## 分類

ETIM 6.0	EC000001	ETIM 7.0	EC000001
ETIM 8.0	EC000001	ETIM 9.0	EC000001
ECLASS 9.0	27-14-11-46	ECLASS 9.1	27-14-11-46
ECLASS 10.0	27-14-11-46	ECLASS 11.0	27-14-11-46
ECLASS 12.0	27-14-11-46	ECLASS 13.0	27-25-01-16
ECLASS 14.0	27-25-01-16		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

ユーザ文書	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>