

VL 2 RSF 1+2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



図に類似

一般注文データ

バージョン	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 32 A, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 11.00, 絶縁: いいえ, 幅: 19 mm
注文番号	0528400000
種別	VL 2 RSF 1+2
GTIN (EAN)	4008190059095
数量	10 Stück

作成日 2024/11/05 21:30:23 CET

カタログステータス 26.10.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

VL 2 RSF 1+2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	1.2 mm	奥行き (インチ)	0.047 inch
高さ	7 mm	高さ (インチ)	0.276 inch
幅	19 mm	幅 (インチ)	0.748 inch
正味重量	1.06 g		

温度

保管温度 -25 °C...55 °C

システム仕様

バージョン 短絡接続

全般

極数 2 設置アドバース 直接実装

寸法

ピッチ (mm) (P) 11 mm

材料データ

材質 銅・亜鉛 色 グレー

渡り配線コネクタ

交差接続端子数 2 定格電流、多極 32 A
種別 渡り配線コネクタ

評価データ

定格電流 32 A

追加の技術データ

取り付け方式 ねじ込み 固定形式 ねじ込み
爆発試験バージョン いいえ 設置アドバース 直接実装

分類

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03
ECLASS 14.0	27-25-03-03		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

VL 2 RSF 1+2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

ダウンロード

ユーザ文書 [StorageConditionsTerminalBlocks](#)
カタログ [Catalogues in PDF-format](#)