

H6,0/20 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 12 mm, 黒色
注文番号	0533500000
種別	H6,0/20 SW
GTIN (EAN)	4008190183905
数量	100 Stück
パッケージ	弛緩

作成日 2024/07/24 13:39:50 CEST

カタログステータス 13.07.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

H6,0/20 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 0.36 g

技術データ

バージョン	項目説明	プラスチックカラー付きワイヤーエンドフェルール、黒色
-------	------	----------------------------

ワイヤーエンドフェルール

	標準		
L1 (mm)	20 mm	カラーコード	Weidmüller
カラー直径 (D2)	6.3 mm	プラスチックカラー厚 (S2)	0.3 mm
導体接続断面積 AWG、最大	AWG 10	導体断面	6 mm ²
接点面直径 (D1)	3.5 mm	接点面長さ (L2)	12 mm
被覆剥き長さ	14 mm	軍事指定	T 20A 023 A
金属製スリーブ厚み (S1)	0.2 mm		

分類

ETIM 6.0	EC0000005	ETIM 7.0	EC0000005
ETIM 8.0	EC0000005	ETIM 9.0	EC0000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC /
RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)

承認

認可



ROHS 適合
UL File Number Search UL ウェブサイト
証明書番号 (cULus) E499744

ダウンロード

エンジニアリングデータ [CAD data – STEP](#)
エンジニアリングデータ [Zuken E3.S](#)
カタログ [Catalogues in PDF-format](#)
ブローシャー

H6,0/20 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany
www.weidmueller.com

図面

図面

