

DLS 2 SAKRD +/-

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



コンポーネントプラグは、電子コンポーネントを接続断
路端子台に統合するために使用されます。電子コンポー
ネントのはんだ付け後、プラグを接続断路端子台の断路
箇所に取り付けることで、断路端子台を電子コンポーネン
ト内蔵型のモジュラー端子台に変更します。

一般注文データ

バージョン	プラグ (端子), ページュ, 1 A, 250 V, 接続数: 1, V-2, ポリアミド66, 極数: 1, 幅: 5.8 mm, 高さ: 36 mm
注文番号	0547760000
種別	DLS 2 SAKRD +/-
GTIN (EAN)	4008190177249
数量	50 Stück

作成日 2024/10/02 7:49:30 CEST

DLS 2 SAKRD +/-

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

高さ	36 mm	高さ (インチ)	1.417 inch
幅	5.8 mm	幅 (インチ)	0.228 inch
正味重量	3.82 g		

温度

連続動作温度、最小	-50 °C	連続動作温度、最大	100 °C
-----------	--------	-----------	--------

クランプ用コンダクタ (定格接続)

接続数	1
-----	---

システム仕様

バージョン	プラグ
-------	-----

全般

動作温度範囲、最大	100 °C	極数	1
設置アドバイス	直接実装		

寸法

ピッチ (mm) (P)	6 mm
--------------	------

材料データ

材質	ポリアミド66	色	ベージュ
UL 94 可燃性等級	V-2		

評価データ

定格電圧	250 V	定格電流	1 A
------	-------	------	-----

追加の技術データ

取り付け方式	接続されている	固定形式	接続されている
爆発試験バージョン	いいえ	設置アドバイス	直接実装

分類

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90
ECLASS 14.0	27-25-03-90		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e1c310ef-6b67-4efa-80a6-d307472f4de9
RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	7a

作成日 2024/10/02 7:49:30 CEST

DLS 2 SAKRD +/-

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS

適合

ダウンロード

エンジニアリングデータ

[CAD data – STEP](#)

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)

DLS 2 SAKRD +/-

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

