

## QL 2 SAKG28

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



図に類似

ネジ接続の渡り配線は、取り付けと取り外しが簡単です。大きな接触表面により、高電流でも最大の接触信頼性で伝送することができます。

## 一般注文データ

バージョン	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 232 A, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 28.00, 絶縁: いいえ, 幅: 40 mm
注文番号	<a href="#">0551200000</a>
種別	QL 2 SAKG28
GTIN (EAN)	4008190038526
数量	10 Stück

作成日 2024/09/04 3:43:43 CEST

カタログステータス 31.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## QL 2 SAKG28

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	4 mm	奥行き (インチ)	0.157 inch
高さ	14 mm	高さ (インチ)	0.551 inch
幅	40 mm	幅 (インチ)	1.575 inch
正味重量	16.95 g		

## 温度

保管温度	-25 °C...55 °C
------	----------------

## システム仕様

バージョン	短絡接続
-------	------

## 全般

極数	2	設置アドバイス	直接実装
----	---	---------	------

## 寸法

ピッチ (mm) (P)	28 mm
--------------	-------

## 材料データ

材質	銅・錫	色	グレー
----	-----	---	-----

## 渡り配線コネクタ

交差接続端子数	2	定格電流、多極	232 A
種別	渡り配線コネクタ		

## 評価データ

定格電流	232 A
------	-------

## 追加の技術データ

取り付け方式	ねじ込み	固定形式	ねじ込み
爆発試験バージョン	いいえ	設置アドバイス	直接実装

## 分類

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03
ECLASS 14.0	27-25-03-03		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	86596b21-b817-43a9-8e4c-ac00e41b9a24
RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c

作成日 2024/09/04 3:43:43 CEST

## QL 2 SAKG28

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

ROHS

適合

## ダウンロード

ユーザ文書

[StorageConditionsTerminalBlocks](#)

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)

## QL 2 SAKG28

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## 接続スリーブ



## 一般注文データ

種別	VH 35/11/5.5 SAK95	バージョン
注文番号	<a href="#">0551100000</a>	接続スリーブ (端子), ねじ込み, 幅: 11, 高さ: 11 mm, 深さ: 35 mm,
GTIN (EAN)	4008190052669	銅・亜鉛
数量	10 Stück	