

MB M5/M3 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



図に類似

取り付けフットは、DIN レール上で直接スナップできない
コンポーネントの取り付けに使用されます。

一般注文データ

バージョン	ガイドナット, M 5
注文番号	0553400000
種別	MB M5/M3 SW
GTIN (EAN)	4008190122263
数量	20 Stück

MB M5/M3 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	14 mm	奥行き (インチ)	0.551 inch
高さ	25 mm	高さ (インチ)	0.984 inch
幅	12 mm	幅 (インチ)	0.472 inch
正味重量	3.5 g		

温度

連続動作温度、最小	-50 °C	連続動作温度、最大	100 °C
-----------	--------	-----------	--------

システム仕様

バージョン	マウントレール用	レール	TS 32
-------	----------	-----	-------

全般

レール	TS 32	表面仕上	未処理
-----	-------	------	-----

寸法

内付スレッド	M 5	ピッチ (mm) (P)	12 mm
--------	-----	--------------	-------

材料データ

材質	ポリアミド66	表面仕上	未処理
色	黒色	UL 94 可燃性等級	V-2

追加の技術データ

固定形式	嵌合仕様	爆発試験バージョン	いいえ
------	------	-----------	-----

分類

ETIM 6.0	EC000096	ETIM 7.0	EC000096
ETIM 8.0	EC000096	ETIM 9.0	EC000096
ECLASS 9.0	23-11-08-04	ECLASS 9.1	23-11-08-04
ECLASS 10.0	23-11-08-04	ECLASS 11.0	23-11-07-16
ECLASS 12.0	23-11-07-16	ECLASS 13.0	23-11-07-16

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

ユーザ文書	StorageConditionsTerminalBlocks
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	CAT 1 TERM 16/17 EN

作成日 2024/07/04 7:28:29 CEST

MB M5/M3 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

