

SH 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最終的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

一般注文データ

バージョン	バスバーサポート, 銀色, 100 °C, 幅: 65 mm, V-2, ポリアミド66
注文番号	0556660000
種別	SH 3
GTIN (EAN)	4008190123086
数量	10 Stück

作成日 2024/08/27 20:10:11 CEST

カタログステータス 17.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

SH 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	65 mm	奥行き (インチ)	2.559 inch
高さ	15 mm	高さ (インチ)	0.591 inch
幅	65 mm	幅 (インチ)	2.559 inch
正味重量	26.403 g		

温度

連続動作温度、最小	-50 °C	連続動作温度、最大	100 °C
-----------	--------	-----------	--------

クランプ用コンダクタ (定格接続)

接続方式	その他
------	-----

システム仕様

バージョン	15 x 6 mmバスバー接続
-------	-----------------

全般

動作温度範囲、最大	100 °C	極数	3
表面仕上	その他すべて		

材料データ

材質	ポリアミド66	表面仕上	その他すべて
色	銀色	UL 94 可燃性等級	V-2

分類

ETIM 6.0	EC001166	ETIM 7.0	EC001166
ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166
ECLASS 9.0	27-40-06-07	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-40-06-07	ECLASS 11.0	27-40-06-07
ECLASS 12.0	27-40-06-07	ECLASS 13.0	27-40-06-07
ECLASS 14.0	27-40-06-07		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローチャー	CAT 1 TERM 16/17 EN