

CLI R 02-3 GE/SW F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



図に類似

CableLineは、導体およびケーブルマーカ製品の幅広い製品シリーズで、最も多様な用途に対応するソリューションです。アプリケーション範囲は、細い導体から大径ケーブルまで対応しています。

一般注文データ

バージョン	CableLine, 取付けマンドレル
注文番号	0560001648
種別	CLI R 02-3 GE/SW F
GTIN (EAN)	4008190989873
数量	10 Stück

作成日 2024/11/07 0:44:51 CET

カタログステータス 26.10.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

CLI R 02-3 GE/SW F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	4 mm	奥行き (インチ)	0.157 inch
高さ	3 mm	高さ (インチ)	0.118 inch
幅	3.4 mm	幅 (インチ)	0.134 inch
正味重量	1.2 g		

温度

動作温度範囲 -30...80 °C

一般データ

UL 94 可燃性等級	V-0	ハロゲン	はい
バージョン	MultiPack	マンドレルごとの数	25
動作温度範囲	-30...80 °C	動作温度範囲、最大	80 °C
動作温度範囲、最小	-30 °C	印刷	F
印刷の配置	水平	印刷文字	大文字
印刷方法	熱エンボス加工	印刷種別	標準
印刷色	黒色	幅	3.4 mm
抵抗コード準拠の素材色	4	推奨業種	プロセス, 機械
材質	PVC、ソフト、カドミウムなし	色	黄色

導体およびケーブルマーカー

ハロゲン	はい	導体外径	1.3 - 3 mm
導体外径、最大	3 mm	導体外径、最小	1.3 mm
導体断面、最大	1.5 mm ²	導体断面、最小	0.2 mm ²
接続配線の断面	0.2 - 1.5 mm ²		

分類

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02
ECLASS 14.0	27-28-11-02		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

製品変更通知	PCN CableLine_DE PCN CableLine_EN
カタログ	Catalogues in PDF-format

作成日 2024/11/07 0:44:51 CET

カタログステータス 26.10.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。